

**WNMG 080412 Wiper, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252117 CA115P
GTIN	4960664044559
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Laji	CA115P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	P
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080412
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	180 - 400 m/min
Nirkon säde	1,2 mm
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö $f$	0,14 - 0,55 mm/kierr,
lastunmurtaja	WQ
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 3 mm

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä