

**CC.T 060204, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260092 CA115P
GTIN	4960664045396
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
lastunmurtaja	HQ
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Laji	CA115P
Koneistusehto	jatkuva
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT060204-HQ CA115P
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	90 - 270 m/min

Pääkäyttöalue	P
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä