


**WNMG 080412, Laji: CA115P****Tilastiedot**

Tilausnumero	252116 CA115P
GTIN	4960664046416
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

lastunmurtaja	PMG
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	180 - 400 m/min
Syöttö f	0,15 - 0,6 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
Toleranssi	M
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080412
Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	1,2 mm
Laji	CA115P

Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,5 - 5 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä