

**CC.T 09T302, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260096 CA115P
GTIN	4960664045402
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 270 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT09T302-HQ CA115P
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Laji	CA115P
Nirkon säde	0,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
lastunmurtaja	HQ
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	P

Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä