

**CCMT 060204 Wiper, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260094 CA115P
GTIN	4960664045211
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Toleranssi	M
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 270 m/min
Nirkon säde	0,4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060204
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	WP
Laji	CA115P
Syöttö f	0,07 - 0,5 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Lastuamissyvyys a _p	0,1 - 1,5 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä