

**CCMT 09T308, Laji: CA115P**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	260098 CA115P
GTIN	4960664045426
Tuoteluokka	25E

## Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	90 - 270 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	jatkuva
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT09T308-HQ CA115P
Toleranssi	M
lastunmurtaja	HQ
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Pääkäyttöalue	P
Syöttö $f$	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Laji	CA115P

Nirkon säde	0,4 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä