

**CCMT 09T308 Wiper, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260100 CA115P
GTIN	4960664045259
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Toleranssi	M
Laji	CA115P
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Syöttö $f$	0,07 - 0,5 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T308
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 270 m/min
Nirkon säde	0,4 mm
lastunmurtaja	WP
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Koneistusehto	jatkuva
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä