

**DCMX 070204 Wiper, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260383 CA115P
GTIN	4960664045662
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 340 m/min
lastunmurtaja	WP
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	P
Laji	CA115P
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Syöttö f	0,1 - 0,45 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,15 - 1 mm
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMX 070204
Toleranssi	M
Nirkon säde	0,4 mm

Koneistusehto	jatkuva
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä