

**Sorvauskääntöterä CCMT 120404 Esirouhintaan****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260202 CA115P
GTIN	4960664045358
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Toleranssi	M
Laji	CA115P
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120404
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
lastunmurtaja	GK
Koneistusehto	jatkuva
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 340 m/min
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,4 mm

Pääkäyttöalue	P
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä