

**CC.T 09T304, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260196 CA115P
GTIN	4960664045341
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Laji	CA115P
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3 mm
lastunmurtaja	GK
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 340 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T304
Koneistusehto	jatkuva
Lastuava aine	KM
Toleranssi	M
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,4 mm

Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä