

**CCMT 09T304 Wiper, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260099 CA115P
GTIN	4960664045242
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	WP
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Syöttö f	0,07 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 270 m/min
Koneistusehto	jatkuva
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T304
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 1,5 mm
Laji	CA115P
Nirkon säde	0,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuava aine	KM

Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä