

**CCMT 09T302, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260194 CA115P
GTIN	4960664045334
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3 mm
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T302
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	GK
Lastuava aine	KM
Laji	CA115P
Koneistusehto	jatkuva
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	0,2 mm
Toleranssi	M

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö

90 - 340 m/min

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä