

**DC.T 070204, Laji: CA115P**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260382 CA115P
GTIN	4960664045877
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070204
Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 1,5 mm
lastunmurtaja	HQ
Koneistusehto	jatkuva
Laji	CA115P
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	0,4 mm
Toleranssi	M
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 340 m/min
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä