

**CCMT 120408, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260204 CA115P
GTIN	4960664045365
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Laji	CA115P
Koneistusehto	jatkuva
Toleranssi	M
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3 mm
lastunmurtaja	GK
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 340 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120408
Nirkon säde	0,8 mm

Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä