

**DCMT 070204, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260483 CA115P
GTIN	4960664045815
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070204
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 340 m/min
lastunmurtaja	GK
Nirkon säde	0,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
Toleranssi	M
Laji	CA115P

Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 3 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä