

**DCMT 11T302, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260488 CA115P
GTIN	4960664045839
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	GK
Laji	CA115P
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,2 mm
Pääkäyttöalue	P
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T302
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 340 m/min
Toleranssi	M

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä