

**Sorvauskääntöterä DCMX 11T304 viimeistelyyn Wiper, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260388 CA115P
GTIN	4960664045693
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Toleranssi	M
Laji	CA115P
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMX 11T304
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,1 - 0,45 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm
lastunmurtaja	WP
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 340 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,15 - 1 mm

viimeistely-/rouhinta-järjestys

Viimeistely

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä