

**DCMT 070202, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260481 CA115P
GTIN	4960664045808
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Laji	CA115P
Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,2 mm
Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070202
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 3 mm
lastunmurtaja	GK

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö

120 - 340 m/min

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä