

**DCMT 11T308, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260387 CA115P
GTIN	4960664045914
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Laji	CA115P
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	HQ
Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	P
Toleranssi	M
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 340 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T308
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 1,5 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä