

**DC.T 11T308, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260492 CA115P
GTIN	4960664045853
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Pääkäyttöalue	P
Laji	CA115P
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T308
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	jatkuva
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 340 m/min
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 3 mm
lastunmurtaja	GK
Nirkon säde	0,8 mm

Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä