

**VBMT 110304, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261174 CA115P
GTIN	4960664040469
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 110304
Laji	CA115P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	140 - 340 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	P
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2 mm
lastunmurtaja	HQ
Nirkon säde	0,4 mm

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä