

**CCMT 060202, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260190 CA115P
GTIN	4960664045310
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 3 mm
Nirkon säde	0,2 mm
Toleranssi	M
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060202
Laji	CA115P
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	90 - 340 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

lastunmurtaja	GK
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä