


**Garant****DC.T 070202, Laji: HB7310**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	260449 HB7310
GTIN	4045197669308
Tuoteluokka	21G

### Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	N
lastunmurtaja	AM
Syöttö f	0,05 - 0,5 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys $a_p$	0,1 - 4 mm
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	350 - 600 m/min
Laji	HB7310
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely

Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCGT 070202
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä