

Kitatulkki, yksikitainen, Tyyppi: C



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 484227 C |
| GTIN | 2050002077621 |
| Tuoteluokka | 48B |

Kuvaus

Malli:

Taottu versio karkaistua tulkkiterästä. Testipinnat karkaistu, hiottu ja läpätty. Menopuolen kulutusylimittä standardin DIN 7163 mukainen.

Kitatulkki ISO-toleranssiluokalla, esim. nro 484227 **koko 125,05 m6** tai lukuarvoinen toleranssi esim. nro 484227 **koko 125,05 + 0,01/ -0,02**. ISO-standardin mukaiset **toleranssialueet a – zc perustoleranssiasteissa 6 – 13**.

Käyttö:

Akselien vällys-, väli- ja ylittasovitteiden tarkistamiseen.

Standardi:

Baumaße nach **DIN 2231**.

Huomautus:

Määritä haluttu toleranssiluokka. Ilmoita tilauksessa **toleranssialue (a – zc)** ja **perustoleranssiaste (6 – 13)**. Perustoleranssiasteen 5 ja hienompien toleranssien tulkit mahdollisia pyynnöistä.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------|----------|
| Standardi | DIN 7163 |
| Standardi | DIN 2231 |
| Standardi | DIN 2231 |

| | |
|----------------|------------------|
| Nimellismitta | 125 - 139,999 mm |
| Toleranssialue | a |
| Toleranssialue | b |
| Toleranssialue | c |
| Toleranssialue | cd |
| Toleranssialue | d |
| Toleranssialue | e |
| Toleranssialue | ef |
| Toleranssialue | f |
| Toleranssialue | fg |
| Toleranssialue | g |
| Toleranssialue | h |
| Toleranssialue | j |
| Toleranssialue | js |
| Toleranssialue | K |
| Toleranssialue | m |
| Toleranssialue | n |
| Toleranssialue | p |
| Toleranssialue | r |
| Toleranssialue | t |
| Toleranssialue | u |
| Toleranssialue | v |
| Toleranssialue | x |
| Toleranssialue | y |
| Toleranssialue | z |
| Toleranssialue | za |
| Toleranssialue | zb |
| Toleranssialue | zc |
| Raaka-aine | tulkkiterästä |

| | |
|--------------|-------------------|
| Tulkkityyppi | vastaanottotulkki |
| Tulkkityyppi | menotulkki |
| Laatu | 6 |
| Laatu | 7 |
| Laatu | 8 |
| Laatu | 9 |
| Laatu | 10 |
| Laatu | 11 |
| Laatu | 12 |
| Laatu | 13 |
| Kalibrointi | L8 |
| Tuotetyyppi | kitatulkki |

Palvelut

| | |
|---|------------|
| KalibrointiKitatulkki Enimmäisnimellismitta 200 mm | 028700 200 |
| DAkS-kalibrointiKitatulkki Enimmäisnimellismitta 160 mm | 028710 160 |