

Kitatulkki, yksikitainen, Tyyppi: E



Tilaustiedot

Tilausnumero	484227 E
GTIN	2050002077645
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Malli:

Taottu versio karkaistua tulkkiterästä. Testipinnat karkaistu, hiottu ja läpätty. Menopuolen kulutusylimitta standardin DIN 7163 mukainen.

Kitatulkki ISO-toleranssiluokalla, esim. nro 484227 **koko 125,05 m6** tai lukuarvoinen toleranssi esim. nro 484227 **koko 125,05 + 0,01/ -0,02**. ISO-standardin mukaiset **toleranssialueet a – zc perustoleranssiasteissa 6 – 13**.

Käyttö:

Akselien vällys-, väli- ja ylimittasovitteiden tarkistamiseen.

Standardi:

Baumaße nach **DIN 2231**.

Huomautus:

Määritä haluttu toleranssiluokka. Ilmoita tilauksessa **toleranssialue (a – zc)** ja **perustoleranssiaste (6 – 13)**. Perustoleranssiasteen 5 ja hienompien toleranssien tulkit mahdollisia pyynnöistä.

Tekninen kuvaus

Nimellismitta	155 - 169,999 mm
Standardi	DIN 7163
Standardi	DIN 2231

Standardi	DIN 2231
Laatu	6
Laatu	7
Laatu	8
Laatu	9
Laatu	10
Laatu	11
Laatu	12
Laatu	13
Raaka-aine	tulkkiterästä
Tulkkityyppi	vastaanottotulkki
Tulkkityyppi	menotulkki
Toleranssialue	a
Toleranssialue	b
Toleranssialue	c
Toleranssialue	cd
Toleranssialue	d
Toleranssialue	e
Toleranssialue	ef
Toleranssialue	f
Toleranssialue	fg
Toleranssialue	g
Toleranssialue	h
Toleranssialue	j
Toleranssialue	js
Toleranssialue	K
Toleranssialue	m
Toleranssialue	n
Toleranssialue	p

Toleranssialue	r
Toleranssialue	t
Toleranssialue	u
Toleranssialue	v
Toleranssialue	x
Toleranssialue	y
Toleranssialue	z
Toleranssialue	za
Toleranssialue	zb
Toleranssialue	zc
Kalibrointi	L8
Tuotetyyppi	kitatulkki

Palvelut

KalibrointiKitatulkki Enimmäisnimellismitta 200 mm	028700 200
DAkS-kalibrointiKitatulkki Enimmäisnimellismitta 160 mm	028710 160