

## Kitatulkki, yksikitainen, Tyyppi: H



### Tilaustiedot

Tilausnumero	484227 H
GTIN	2050002077676
Tuoteluokka	48B

### Kuvaus

#### Malli:

Taottu versio karkaistua tulkkiterästä. Testipinnat karkaistu, hiottu ja läpätty. Menopuolen kulutusylimitta standardin DIN 7163 mukainen.

Kitatulkki ISO-toleranssiluokalla, esim. nro 484227 **koko 125,05 m6** tai lukuarvoinen toleranssi esim. nro 484227 **koko 125,05 + 0,01/ -0,02**.ISO-standardin mukaiset **toleranssialueet a – zc perustoleranssiasteissa 6 – 13**. Kalibrointi pyynnöstä.

#### Käyttö:

Akselien vällys-, väli- ja ylimittasovitteiden tarkistamiseen.

#### Standardi:

Baumaße nach **DIN 2231**.

#### Huomautus:

Määritä haluttu toleranssiluokka. Ilmoita tilauksessa **toleranssialue (a – zc)** ja **perustoleranssiaste (6 – 13)**. Perustoleranssiasteen 5 ja hienompien toleranssien tulkit mahdollisia pyynnöstä.

### Tekninen kuvaus

Laatu	6
Laatu	7
Laatu	8

Laatu	9
Laatu	10
Laatu	11
Laatu	12
Laatu	13
Toleranssialue	a
Toleranssialue	b
Toleranssialue	c
Toleranssialue	cd
Toleranssialue	d
Toleranssialue	e
Toleranssialue	ef
Toleranssialue	f
Toleranssialue	fg
Toleranssialue	g
Toleranssialue	h
Toleranssialue	j
Toleranssialue	js
Toleranssialue	K
Toleranssialue	m
Toleranssialue	n
Toleranssialue	p
Toleranssialue	r
Toleranssialue	t
Toleranssialue	u
Toleranssialue	v
Toleranssialue	x
Toleranssialue	y
Toleranssialue	z

Toleranssialue	za
Toleranssialue	zb
Toleranssialue	zc
Raaka-aine	tulkkiterästä
Nimellismitta	200 - 214 mm
Standardi	DIN 7163
Standardi	DIN 2231
Standardi	DIN 2231
Tulkkityyppi	vastaanottotulkki
Tulkkityyppi	menotulkki
Kalibrointi	L8
Tuotetyyppi	kitatulkki