


**TNMG 160404, Laji: KW10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251582 KW10
GTIN	4960664220847
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	AH
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 400 m/min
Pääkäyttöalue	N
Lastuamissyvyys a_p	1 - 4 mm
Syöttö f	0,1 - 0,35 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	KW10
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöteriä	TNMG 160404
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä