



## Tarkkuus-lukkorengaspihtisarja sisä- ja ulkorenkaille, Pihtien määrä: 8



### Tilaustiedot

Tilausnumero	700156 8
GTIN	
Tuoteluokka	73F

### Kuvaus

#### Malli:

Taotut kahva- ja nivelosat, kärjet erikoisterästä, erittäin tarkasti työstetty, puristettu pihtirunkoon. Mustat pihdit, pää kiillotettu, muovipäällysteiset kahvat.

Ulkorengaspihtien nivelessä **integroitu aukaisujousi**.

#### Etu:

Asetettavat kärjet kestävät hyvin kuormitusta jatkuvassa käytössä, jopa 10 kertaa pitempi käyttöikä verrattuna väännettyihin kärkiin.

#### Standardi:

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

#### Toimituksen sisältö:

1 lukkorengaspihdit nro 719790, koot J1; J2; J11; J21.

1 lukkorengaspihdit nro 719890, koot A1; A2; A11; A21.

#### Huomautus:

Sarja laukun kanssa katso nro. 700155 koko 8

### Tekninen kuvaus

Kärkien Ø, sisäpuoliset lukkorengaspihdit	1,25; 1,8 mm
Ulkopuolisen lukkorengaan Ø:lle	10 – 25; 19 – 60 mm

Sisäpuolisen lukkorengaan Ø:lle	12 – 25; 19 – 60 mm
Säilytykseen	muovilaukku
Kokonaispituus enintään, Ulkopuoliset lukkorengaspihdit	130; 140; 175; 185 mm
Pihtien määrä	8
Käyttö Lukkorengaspihdit	Sisärengas, suora
Käyttö Lukkorengaspihdit	Ulkorengas, suora
Käyttö Lukkorengaspihdit	Sisärengas, taitettu
Käyttö Lukkorengaspihdit	Ulkorengas, kulma
Kärkien Ø, ulkopuoliset lukkorengaspihdit	1,25; 1,8 mm
Kokonaispituus enintään, Sisäpuoliset lukkorengaspihdit	130; 140; 170; 180 mm
Standardi	DIN 5256 C ja D
Standardi	DIN 5254 A ja B
Tuotetyyppi	Lukkorengaspihdit

## Tarvikkeet

Tarkkuuslukkorengaspihdit Tyyppi J11	719790 J11
Tarkkuuslukkorengaspihdit Tyyppi J21	719790 J21
Tarkkuuslukkorengaspihdit Tyyppi J2	719790 J2
Tarkkuuslukkorengaspihdit Tyyppi A11	719890 A11
Tarkkuuslukkorengaspihdit Tyyppi A2	719890 A2
Tarkkuuslukkorengaspihdit Tyyppi A1	719890 A1
Tarkkuuslukkorengaspihdit Tyyppi A21	719890 A21
Tarkkuuslukkorengaspihdit Tyyppi J1	719790 J1