

**HOLEX****Käsinepari Cut E, Käsineen koko: 8****Tilastiedot**

Tilausnumero	094662 8
GTIN	4067263116677
Tuoteluokka	02H

**Kuvaus****Malli:**

Käsineet uudella kuituteknologialla **täysin ilman lasi- tai teräskuituja**. Pinnoite nitrilivaahtoa. Öko-Tex-standardi 100.

HOLEX Cut E. Viiltosuojakäsine, jolla on viiltosuojaustaso E. Neuletiheys 15. Vaihteleviin työtehtäviin, joihin liittyy äärimmäisen suuria viiltohaavojen vaaroja.

**Kuvaus mainosteksti:**

Käsineet uudella DYTEC®-kuituteknologialla **täysin ilman lasi- tai teräskuituja**. Pinnoite nitrilivaahtoa. Öko-Tex-standardi 100.

Neuletiheys 15, vaihteleviin töihin, joihin liittyy äärimmäisen suuria viiltohaavojen vaaroja.

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Huomautus mainosteksti:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Neulosteknologia	15G
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
EN 388	4443E
Rungon materiaali	Erikoislanka
Pinnoitus	Nitriilivahto
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Allround
Väri	musta / harmaa
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	E
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet