

**HOLEX****Käsinepari Cut E, Käsineen koko: 9****Tilastiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 094662 9      |
| GTIN         | 4067263116684 |
| Tuoteluokka  | 02H           |

**Kuvaus****Malli:**

Käsineet uudella kuituteknologialla **täysin ilman lasi- tai teräskuituja**. Pinnoite nitrilivaahtoa. Öko-Tex-standardi 100.

HOLEX Cut E. Viiltosuojakäsine, jolla on viiltosuojaustaso E. Neuletiheys 15. Vaihteleviin työtehtäviin, joihin liittyy äärimmäisen suuria viiltohaavojen vaaroja.

**Kuvaus mainosteksti:**

Käsineet uudella DYTEC®-kuituteknologialla **täysin ilman lasi- tai teräskuituja**. Pinnoite nitrilivaahtoa. Öko-Tex-standardi 100.

Neuletiheys 15, vaihteleviin töihin, joihin liittyy äärimmäisen suuria viiltohaavojen vaaroja.

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Huomautus mainosteksti:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Neulosteknologia   | 15G                    |
| Verhous vakiona    | Oeko-Tex-standardi 100 |
| EN 388             | 4443E                  |
| Rungon materiaali  | Erikoislanka           |
| Pinnoitus          | Nitriilivahto          |
| Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli            |
| Käyttöalue         | Allround               |
| Väri               | musta / harmaa         |
| Käyttö             | uudelleenkäytettävä    |
| Viiltosuojaluokka  | E                      |
| Tuotetyyppi        | Leikkaussuojakäsineet  |