



Akkukäyttöiset LED-valaisimet, Tehonkulutus: 13



Tilaustiedot

Tilausnumero	081285 13
GTIN	5708997362013
Tuoteluokka	08C

Kuvaus

Malli:

Lujarakenteinen LED-valonheitin iskunkestävällä alumiinikotelolla ja kumisella suoja-reunuksella.

- **Pehmeä, varjoton ja häikäisemätön valo, vähäinen lämmönkehitys.**
- **Korkea valoteho, alhainen energiankulutus.**
- **Hyväksytty käyttöön ulkona ja kosteissa tiloissa.**

NOVA "For Life" akkukäyttöinen valaisin, integroitu kantokahva ja 5-portainen himmennystoiminto.

- **Uusi, ajanmukaistettu muotoilu ja erittäin tehokkaat multi-LED-valot.**
- **Uusi OPTILight-toiminto optimoi valon tehon ja erinomaisen valaistuksen keston.**
- **Kompakti ja kestävä vaativiin työympäristöihin.**

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojauk.

Toimituksen sisältö:

Sisältää USB-latauskaapelin ja verkkopistokkeen.

Tekninen kuvaus

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
----------------	------------------

Kokonaispituus	163 mm
Kokonaiskorkeus	163 mm
Valovirta	200 - 2000 lm
Tehonkulutus	13 W
Kokonaisleveys	63 mm
Akkutyyppe	Litium-ioni
IP-suojausluokka	IP 67