



Akkukäyttöiset LED-valaisimet, Tehonkulutus: 39



Tilaustiedot

Tilausnumero	081285 39
GTIN	5708997362051
Tuoteluokka	08C

Kuvaus

Malli:

Lujarakenteinen LED-valonheitin iskunkestävällä alumiinikotelolla ja kumisella suojarunkuksella.

- **Pehmeä, varjoton ja häikäisemätön valo, vähäinen lämmönkehitys.**
- **Korkea valoteho, alhainen energiankulutus.**
- **Hyväksytty käyttöön ulkona ja kosteissa tiloissa.**

NOVA "For Life" akkukäyttöinen valaisin, integroitu kantokahva ja 5-portainen himmennystoiminto.

- **Uusi, ajanmukaistettu muotoilu ja erittäin tehokkaat multi-LED-valot.**
- **Uusi OPTILight-toiminto optimoi valon tehon ja erinomaisen valaistuksen keston.**
- **Kompakti ja kestävä vaativiin työympäristöihin.**

Dual System -järjestelmän ansiosta voidaan käyttää sekä mobiilina akkukäyttöisenä valonheittimenä että verkkokaapelin kanssa.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää laturin.

Tekninen kuvaus

Akkutyyppe	Litium-ioni
Kokonaiskorkeus	275 mm
IP-suojausluokka	IP 67
Valovirta	600 - 6000 lm
Energiansyöttö	Verkkökäyttöinen
Tehonkulutus	39 W
Kokonaispituus	275 mm
Kokonaisleveys	92 mm