



## Akkukäyttöiset LED-valaisimet, Tehonkulutus: 26



### Tilaustiedot

Tilausnumero	081285 26
GTIN	5708997362044
Tuoteluokka	08C

### Kuvaus

#### Malli:

Lujarakenteinen LED-valonheitin iskunkestävällä alumiinikotelolla ja kumisella suojarunkuksella.

- **Pehmeä, varjoton ja häikäisemätön valo, vähäinen lämmönkehitys.**
- **Korkea valoteho, alhainen energiankulutus.**
- **Hyväksytty käyttöön ulkona ja kosteissa tiloissa.**

**NOVA "For Life" akkukäyttöinen valaisin**, integroitu kantokahva ja 5-portainen himmennystoiminto.

- **Uusi, ajanmukaistettu muotoilu ja erittäin tehokkaat multi-LED-valot.**
- **Uusi OPTILight-toiminto optimoi valon tehon ja erinomaisen valaistuksen keston.**
- **Kompakti ja kestävä vaativiin työympäristöihin.**

Dual System -järjestelmän ansiosta voidaan käyttää sekä mobiilina akkukäyttöisenä valonheittimenä että verkkokaapelin kanssa.

#### Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää laturin.

### Tekninen kuvaus

Akkutyyppe	Litium-ioni
Kokonaisleveys	88 mm
Kokonaispituus	235 mm
Energiansyöttö	Verkkökäyttöinen
IP-suojausluokka	IP 67
Valovirta	400 - 4000 lm
Kokonaiskorkeus	233 mm
Tehonkulutus	26 W