



## LED-valonheitin, 230 V, Tehonkulutus: 88W



### Tilaustiedot

Tilausnumero	081245 88
GTIN	5708997362068
Tuoteluokka	08C

### Kuvaus

#### Malli:

**NOVA "For Life" LED-valaisin**, integroitu kantokahva ja 5-portainen himmennystoiminto.

- **Uusi, ajanmukaistettu muotoilu ja erittäin tehokkaat multi-LED-valot.**
- **Uusi OPTILight-toiminto optimoi valontehon ja erinomaisen valaistuksen keston.**
- **Kompakti ja kestävä vaativiin työympäristöihin.**

Lujarakenteinen LED-valonheitin iskunkestävällä alumiinikotelolla ja kumisella suojareunuksella.

- **Pehmeä, varjoton ja häikäisemätön valo, vähäinen lämmönkehitys.**
- **Korkea valoteho, alhainen energiankulutus.**
- **Hyväksytty käyttöön ulkona ja kosteissa tiloissa.**

#### Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

### Tekninen kuvaus

Paino	4100 g
Kokonaiskorkeus	298 mm
Kokonaisleveys	102 mm
IP-suojausluokka	IP 67

Liitäntäkaapelin pituus	5 m
Valovirta	1200 - 12000 lm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Kokonaispituus	302 mm
Tuotenimen määrite	230 V
Tuotetyyppi	Lamppu