



Akkukäyttöinen LED-sauvavalaisin, Kokonaispituus: 310mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	081406 310
GTIN	5708997362112
Tuoteluokka	08C

Kuvaus

Malli:

Taitettava 3-in-1 **"For Life" -työvalaisin**, jossa on uusi muotoilu ja erittäin tehokkaat multi-LED-valaisimet. Erittäin hoikka ja kompakti muotoilu. Mahdollistaa hankalapääsyisten ja ahtaiden kohteiden tarkastuksen ja valaisun. Uusi **OPTILight-toiminto** optimoi valotehon ja valaistuksen keston. Täysin kokoontaitettuna, taskukoossa, valaisin toimii käsivalaisimena. Lisäksi spottivalo ja kaksi valotehoa (50 tai 100 %). Tehokas, sisäänrakennettu magneetti ja koukku.

Toiminto:

IP30: Suojaus vierasosien $\varnothing > 2,5$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla, ja lisäksi suojaus vedeltä puuttuu.

Tekninen kuvaus

IP-suojausluokka	IP 30
Akkutyyppe	Litium-ioni
Valovirta, porras 2	250 lm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Valaisuaika	2,5 h

Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Kokonaispituus	310 mm
Lamppu	LED-moduuli
Valaisuaika porras 2	5 h
Valovirta	500 lm
Paino	228 g
Pään Ø	17 mm
Tuotetyyppi	Sauvalaisin