

Menotulkkirengas, Tyyppi: E



Tilaustiedot

Tilausnumero	484037 E
GTIN	4067263129806
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Malli:

Ensiluokkaista, karkaistua, päästettyä, hiottua ja hienoläpättyä tulkkiterästä. Välimitalliset renkaat ja ISO-sovite esim. nro 484037 **5,56 h6** tai lukuarvoinen toleranssi, esim. nro 484037 **28 + 0,01 / -0,02**.

Kulutussyöntein kanssa.

Käyttö:

Sileät renkaat ulkohalkaisijan mittaamista varten.

Standardi:

Nach **DIN 2250-G**.

Huomautus:

Ilmoita tilausta tehdessäsi tarkka nimellismitta \varnothing ja toleranssialue (a-zc) sekä laatu (6-13) tai lukuarvoinen toleranssi (\pm). Perustoleranssiasteen 5 ja hienompien toleranssien tulkit mahdollisia pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 2250-G
Raaka-aine	tulkkiterästä

Nimellismitta	20 - 24,999 mm
Toleranssialue	a
Toleranssialue	b
Toleranssialue	c
Toleranssialue	cd
Toleranssialue	d
Toleranssialue	e
Toleranssialue	ef
Toleranssialue	f
Toleranssialue	fg
Toleranssialue	g
Toleranssialue	h
Toleranssialue	j
Toleranssialue	js
Toleranssialue	K
Toleranssialue	m
Toleranssialue	n
Toleranssialue	p
Toleranssialue	r
Toleranssialue	s
Toleranssialue	t
Toleranssialue	u
Toleranssialue	v
Toleranssialue	x
Toleranssialue	y
Toleranssialue	z
Toleranssialue	za
Toleranssialue	zb
Toleranssialue	zc

Laatu	6
Laatu	7
Laatu	8
Laatu	9
Laatu	10
Laatu	11
Laatu	12
Laatu	13
Kalibrointi	L7
Tuotetyyppi	Asetusrenas

Palvelut

KalibrointiAsetusrenas enimmäis-Ø 50 mm	028400 50
DAkkS-kalibrointiAsetusrenas enimmäis-Ø 50 mm	028470 50