

Garant**DC.T 11T302, Laji: HB7020**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260458 HB7020
GTIN	4045197699718
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DC.T 11T302 HB7020 Laji: HB7020

lastunmurtaja: SM

Toleranssi: M

Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mmSyöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 350 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	SM
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 350 m/min

Pääkäyttöalue	P
Laji	HB7020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T302
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä