

**DC.T 11T304, Laji: SW05****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260386 SW05
GTIN	4960664629619
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

DC.T 11T304 SW05 Laji: AV05
lastunmurtaja: MQ
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,1 - 1 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 40 - 100 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	40 - 100 m/min
Pääkäyttöalue	Ti
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 1 mm
lastunmurtaja	MQ
Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	jatkuva

Laji	AV05
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä