

HOLEX®**TNMG 160408 Sarjassa 10 kpl., Laji: HBX130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251603 HBX130
GTIN	4045197664914
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

TNMG 160408 Sarjassa 10 kpl. HBX130 Laji: HBX130

lastunmurtaja: MM

Lastuamissyvyys a_p : 1 - 6 mmSyöttö f : 0,08 - 0,4 mm/kierr,Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 200 m/min**Tekninen kuvaus**

Lastuamissyvyys a_p	1 - 6 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	MM
Pääkäyttöalue	M
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 200 m/min
Syöttö f	0,08 - 0,4 mm/kierr,
Laji	HBX130
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Lastuava aine	KM
Sarja	Teräpää
Sarja	Sisäsorvauspidin
Sarja	Kääntöteränpidin
Sarja	eco-kääntöteränpidin
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Kääntöteräjärjestys	Neutraali