

**TNMG 220404, Laji: CA510****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251586 CA510
GTIN	4960664699421
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

TNMG 220404 CA510 Laji: CA510

lastunmurtaja: PS

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 1 - 4,5 mm

Syöttö  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/kierr,

Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 80 - 450 m/min

**Tekninen kuvaus**

Nirkon säde	0,4 mm
lastunmurtaja	PS
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 450 m/min
Syöttö $f$	0,15 - 0,6 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys $a_p$	1 - 4,5 mm
Laji	CA510

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 220404
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä