

**TNMG 160404, Laji: SW05****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251582 SW05
GTIN	4960664629886
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Syöttö $f$	0,1 - 0,35 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm
Pääkäyttöalue	Ti
lastunmurtaja	MU
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 140 m/min
Laji	SW 05
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160404
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä