



Akkukäyttöinen kulmahiomakone GWS, Tyyppi: GWS18-10SC



Tilastiedot

Tilausnumero	077120 GWS18-10SC
GTIN	3165140960878
Tuoteluokka	03C

Kuvaus

Malli:

Tehokas 18 V akkukäyttöinen kulmahiomakone.

- Sama teho kuin 1000 W:n johdollisessa hiomakoneessa harjattoman moottorin ja ProCORE 18 V:n akun ansiosta.
- Drop Control, KickBack Control ja älykäs jarrujärjestelmä mahdollistavat suurimman mahdollisen suojan käyttäjälle ja käyttömukavuuden.
- Bluetooth-moduuli säätöön Toolbox-sovelluksen kautta. Käyttöliittymä aktiivista työkalupalautetta ja nopeuden esivalintaa varten.

Toimituksen sisältö:

Mukana kiinnityslaippa, pikakiinnitysmutteri, 1x Bluetooth Low Energy -moduuli GCY 42 Professional, suojus ja L-BOXX.

Huomautus:

Sopivat vara-akut ja latauslaitteet löytyvät numeroilla 073854 ja 073866.

Tekninen kuvaus

EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	6 m/s ²
akun jännite	18 V
Laikan enimmäis-Ø	125 mm
Elektroninen kierrosnopeuden valinta	kyllä

Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Akkutyyppe	Litium-ioni
Enimmäiskierrosluku	9000 min ⁻¹
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Takaiskupysäytys	kyllä
Ylikuormitussuoja	kyllä
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Enimmäiskatkaisusyvyys	34 mm
Valmistajamerkintä	GWS 18V-10 SC
Varokytin	ei
Paino	2 kg
pehmeä käynnistys	ei
Moottorin rakenne	harjaton
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Bosch 18 V
Tuotetyyppe	Kulmahiomakone