



Voimaleikkuri, 20° kulmassa oleva pää, Kokonaispituus: 200mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	725610 200
GTIN	4003773081913
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Erytisen vipuvälityksen ansiosta hyvä leikkuukyky varsin pienellä voimalla. Induktiokarkaistut terät (n. 59 HRC) Pihdit mustatut, pää kiillotettu, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

Aukaisujousi ja integroitu lukitus. **Pää 20° kulmassa tasoleikkuuta varten.**

Käyttö:

Pehmeiden materiaalien, kuten muovialumiinin, kuparin (myös kuparikiskot 3×10 mm:iin asti) ja lyijyn tasoleikkaukseen.

Raaka-aine:

Kromivanadiinisähköterästä, taottu ja moninkertaisesti öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	200 mm
Leikkuukyky: pehmeä lanka - Ø enint.	6 mm
Terä	induktiokarkaistu
taitettu pää	20 astetta
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Raaka-aine	Kromivanadiinisähköteräs
Pinta	mustatut
aukaisujousella	kyllä
säätöruuvi	kyllä

Tuotetyyppi

Leikkuupihdit