

**DC.T 11T302, Laji: CA525****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260385 CA525
GTIN	
Tuoteluokka	25E

Kuvaus**Tekninen kuvaus**

Nirkon säde	0,2 mm
lastunmurtaja	HQ
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 1,5 mm
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 330 m/min
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	CA525
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T302

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä