



Kaapelileikkuri, Kokonaispituus: 225mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	730090 225
GTIN	4003773088882
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Sirpinmuotoiset leikkuuterät. Teräosa mustattu, muovipäällysteiset kahvat.

Katkaisee sileästi ja puhtaasti ilman litistymistä. **Kaksi leikkausaluetta:** Porrastettu pääterä pitää pienemmät ja suuremmat kaapelit leikattaessa mahdollisimman lähellä niveltä; etuterää käytetään hyvin suurten kaapeleiden asteittaiseen leikkaamiseen ("nakerrukseen"). **Valtava kapasiteetti:** katkaisee yksisäikeiset kupari- tai alumiinikaapelit 35 mm²:iin asti, monisäikeiset kaapelit 70 mm²:iin asti ja hienosäikeiset kaapelit 120 mm²:iin asti.

Käyttö:

Kupari- ja alumiinikaapeleiden katkaisemiseen.

Raaka-aine:

Erikoistyökaluterästä, muottiintaottu.

Tekninen kuvaus

Katkaisu Ø asti	23 mm
Leikkuukyky	120 mm ²
Kokonaispituus	225 mm
Tuotetyyppi	Sakset