



Putkileikkuri TubiX®, pikasäätö, Ø enintään: 30mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	818380 30
GTIN	4003773090038
Tuoteluokka	86A

Kuvaus

Malli:

Kevyt ja pitkäikäinen metallirunko magneesiumia, neulalaakeroidut ohjausrullat ja leikkuuterä. Käsikäyttöinen purseenpoistaja upotettavissa runkoon. Sisältää varaleikkuuterän.

Etu:

Pysyy kiinni putkessa **QuickLock**-kiinnityksellä.

· **Leikkuuterän nopea ja tarkka paikoittaminen putken eri halkaisijoihin.**

Käyttö:

Yleisesti **kupari-, alumiini- ja ohutseinäisten INOX-putkien** katkaisemiseen (seinän paksuus kork. 2 mm).

Varaosa:

Varaleikkuuterä, jossa on neulalaakeri ja pikavaihtoakseli, katso nro 818385.

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	TubiX
Pituus	54 mm
Leikkuukieken reikä	7,8 mm
Putken ulko-Ø	3 - 30 mm
Leikkuukieken Ø	20 mm

Leikkuukiekon leveys	6,2 mm
Leveys	55 mm
Korkeus	26 mm
Tuotetyyppi	Putkileikkuri

Tarvikkeet

Varaterä Tyyppi 1	818385 1
-------------------	----------