

Garant**DC.T 070202, Laji: HB7020**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260449 HB7020
GTIN	4045197698896
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Nirkon säde	0,2 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 350 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
lastunmurtaja	SM
Laji	HB7020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070202

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä