

**Garant****GARANT Softcut HSI -pikasyöttöjyrsin, reiällä, ØD / terien lkm Z: 42/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	214848 42/3
GTIN	4067263117223
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Kääntöterät asetetaan 15°:n kulmaan työkalurunkoon.

**Käyttö:**

Valitse  $f_z$  -arvo 0,8 mm.

**Huomautus:**

Käytä GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro **211750 koko 3,0** terän nro **674252 koko 15IP** kanssa.

**Tekninen kuvaus**

KiinnitysreiänØ	16 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219833 (15IP; 3Nm)
Sarja	Softcut®
Sopiva kääntöterä	SO.. 1205..
Kokonaispituus $L_{ges}$	40 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø $D_{min}$	56,5 mm

Terän $\varnothing D_c$	42 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	2,8 mm
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	15 mm
$\varnothing D_3$	17,4 mm
Terien lkm Z	3
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	78,3 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	1,75 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma $\kappa$	15 astetta
Terien jako	epätasainen
Sisjäähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	tasojyrsin

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,0 Nm	211750 3,0
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219833
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profili 15IP	674252 15IP