

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251706 25/16
GTIN	4045197651020
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Toimintaleveys L ₄	32 mm
Sopiva kääntöterä	VN.. 1604..
Terän koko	16 mm
Ruuvi kiinnityssalvalle	259021 1
ISO-koodi pidin	MVJNR/L 2525M16
Aluslevy	259031 39
Kiinnitysrauta	259038 2
Varren koko	25 mm
Ruuvi aluslevylle	259025 3
Pään pituus L ₁	32 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Ruuvi kiinnityssalvalle Tyyppi 1	259021 1
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 3	259025 3
Aluslevy Tyyppi 39	259031 39
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Kiinnitysrauta Tyyppi 2	259038 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500