

HOLEX**Kompakti-purseenpoistolaikka (SiC), Kiekon Ø×Leveys×Porauksen Ø:
203X25X76mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	568733 203X25X76
GTIN	4067263117148
Tuoteluokka	52M

Kuvaus**Malli:**

Huopakompaktilaikoilla saadaan aikaan **toistettava hiontajälki**, koska käytössä on aina uusi hiomarae. **Laikat eivät muovaa työkappaletta, hiomauria ei synny, joten niillä on pidempi käyttöikä.**

Käyttö:

Hiomapäissä tai käsihiomakoneissa kiinnitystuurnalla nro 556380, koot 1–2, ja kavennuslaikalla nro 568782. Sopiva hiomalaikansuoristin nro 568785.

Purseenpoistolaikka kierrettyä kuituhuopaa. **Suurehkojen purseiden poistoon** stanssatuista osista, **koverien listojen ja reunojen pyöristykseen** ilman jälkipurseen muodostusta.

Tekninen kuvaus

Leveys	25 mm
Hioma-aineen lyhenne	SiC
Kovuusaste	erikoiskova
Porauksen Ø	76 mm

Malli	9S fine
Kiekon Ø	203 mm
Hioma-aine	Piikarbidi SiC
Hienousaste	hieno
Tuotetyyppi	Pienoislaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	sopii rajoituksin		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		